

真空レギュレーター
VR G3/8-IG HW




Art.-Nr.: 10.05.05.00026



VR G3/8-IG HW

バキュームレギュレーター VRは、取付け用のブラケットが付属しています。



デザインデータ VR G3/8-IG HW

技術資料

属性	価値
真空範囲	-990 ~ -14 mbar
スレッドG1	G3/8"-F
追加装備	取付け用ブラケット

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	76.00 mm
幅B1	87.20 mm
幅B2	49.00 mm
幅B	76.40 mm
高さ H2	82.30 mm
高さ H	176.80 mm
スレッドG1	G3/8"-F
スレッドG2	G1/4-IG
高さ H3	9.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	45.0 mm



真空レギュレーター
VR G3/8-IG HW



Art.-Nr.: 10.05.05.00026

 技術資料

属性	値
質量	0.650 kg
繰り返し精度	5 mbar
吸込量 最大真空度	195.0 l/min
最大吸込量	11.700 m³/h
作動温度	5 ~ 60 °C
真空範囲	-990 ~ -14 mbar
製品ファミリー	VR

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.05.00026

 発注データ アクセサリ **10.05.05.00026**

Typ	本数
ジョイント	RED-MUF-S G3/8-IG G1/4-IG M5 10.08.04.00017
六角穴付きリデュースングニッブル	RED-NIP G3/8-AG R3/8-AG M5 10.08.05.00091