

真空レギュレーター
VR G1/4-IG HW




Art.-Nr.: 10.05.05.00075



VR G1/4-IG HW

バキュームレギュレーター VRは、取付け用のブラケットが付属しています。



デザインデータ VR G1/4-IG HW

技術資料

属性	価値
真空範囲	-950 ~ -25 mbar
スレッドG1	G1/4"-F
追加装備	取付け用ブラケット

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	84.00 mm
幅B1	60.00 mm
幅B2	40.00 mm
幅B	40.00 mm
高さ H2	95.70 mm
高さ H	109.00 mm
内径d	24.00 mm
スレッドG1	G1/4"-F
スレッドG2	G1/4-IG
高さ H3	7.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	30.0 mm



真空レギュレーター
VR G1/4-IG HW



Art.-Nr.: 10.05.05.00075



技術資料

属性	値
質量	0.200 kg
繰り返し精度	測定範囲±2 %
吸込量 最大真空度	140.0 l/min
最大吸込量	8.400 m³/h
作動温度	5 ~ 60 °C
真空範囲	-950 ~ -25 mbar
製品ファミリー	VR



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.05.00075



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.05.00075