

逆止弁

RSV 6 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.05.05.00116




RSV 6 G1/4-IG

逆止弁 RSVは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	価値
呼び寸法	6.00 mm
定格吸込流量	5.000 m ³ /h
作動温度	-10 ~ 70 °C
スレッドG1	G1/4"-F

デザインデータ



属性	価値
グリッパの長さ L	42.50 mm
スレッドG1	G1/4"-F
スレッドG2	G1/4-IG
スパナサイズ SW1	16.0 mm

デザインデータ RSV 6 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.05.00116

逆止弁

RSV 6 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.05.05.00116



技術資料

属性	値
呼び寸法	6.00 mm
質量	0.038 kg
定格吸込流量	5.000 m ³ /h
製品ファミリー	RSV



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.05.00116



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.05.00116