

Art.-Nr.: 10.05.07.00034




HSV 7 3/2 G1/4-IG

手動式スライドバルブ HSVIは、すぐに接続できる製品として納品されます。

技術資料

属性	価値
呼び寸法	7.00 mm
圧力範囲（作動圧）[bar]	-0.95 ~ 10.00 bar
スレッドG1	G1/4"-F
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ



デザインデータ HSV 7 3/2 G1/4-IG

デザインデータ

属性	価値
グリッパの長さ L	58.00 mm
外径 D1	30.0 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリッパの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	19.0 mm

手動式スライドバルブ

HSV 7 3/2 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.05.07.00034



技術資料

属性	値
呼び寸法	7.00 mm
質量	0.097 kg
定格吸込流量	6.000 m ³ /h
製品ファミリー	HSV



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.07.00034



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.07.00034