

Art.-Nr.: 10.05.07.00036




HSV 12 3/2 G1/2-IG

手動式スライドバルブ HSVIは、すぐに接続できる製品として納品されます。

技術資料

属性	価値
呼び寸法	12.00 mm
圧力範囲（作動圧）[bar]	-0.95 ~ 10.00 bar
スレッドG1	G1/2"-F
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ



デザインデータ HSV 12 3/2 G1/2-IG

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	80.00 mm
外径 D1	40.0 mm
スレッドG1	G1/2"-F
グリッパーの長さ LG1	16.0 mm
スパナサイズ SW1	27.0 mm

手動式スライドバルブ

HSV 12 3/2 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.05.07.00036



技術資料

属性	値
呼び寸法	12.00 mm
質量	0.230 kg
定格吸込流量	16.000 m³/h
製品ファミリー	HSV



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.07.00036



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.07.00036