




KVD 15 3/2

手動式3方向ボールバルブ KVDは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	価値
呼び寸法	15.00 mm
圧力範囲（作動圧）[bar]	-0.95 ... 16.00 bar
スレッドG1	G1/2"-F
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ



デザインデータ KVD 15 3/2

デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L2	125.00 mm
グリップバーの長さ L	77.00 mm
幅B	58.00 mm
高さ H	85.00 mm
外径 D1	39.0 mm
スレッドG1	G1/2"-F
グリップバーの長さ LG1	19.0 mm
スパナサイズ SW1	29.0 mm

ボールバルブ
KVD 15 3/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00003



技術資料

属性	値
呼び寸法	15.00 mm
質量	0.810 kg
定格吸込流量	22.000 m³/h
製品ファミリー	KVD



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.08.00003



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.08.00003