

ボールバルブ
KVD 20 3/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00004




KVD 20 3/2

手動式3方向ボールバルブ KVDは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	値
呼び寸法	20.00 mm
圧力範囲（作動圧）[bar]	-0.95 ... 16.00 bar
スレッドG1	G3/4"-F
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ

デザインデータ



デザインデータ KVD 20 3/2

属性	値
グリップバーの長さ L2	145.00 mm
グリップバーの長さ L	92.00 mm
幅 B	70.00 mm
高さ H	107.00 mm
外径 D1	47.0 mm
スレッド G1	G3/4"-F
グリップバーの長さ LG1	23.0 mm
スパナサイズ SW1	34.0 mm



ボールバルブ
KVD 20 3/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00004



技術資料

属性	値
呼び寸法	20.00 mm
質量	1.260 kg
定格吸込流量	45.000 m³/h
製品ファミリー	KVD



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.08.00004



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.08.00004