

ボールバルブ KVZ 20 2/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00007




技術資料

属性	価値
呼び寸法	20.00 mm
圧力範囲（作動圧）[bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
スレッドG1	G3/4"-F
製品仕様バルブ	2/2ウェイバルブ

KVZ 20 2/2

手動式2方向ボールバルブ KVZは、すぐに接続可能な製品として納品されます。



デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L2	120.00 mm
グリップバーの長さ L	54.00 mm
高さ H	69.30 mm
外径 D1	39.0 mm
スレッドG1	G3/4"-F
グリップバーの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	31.0 mm

デザインデータ KVZ 20 2/2



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.08.00007

ボールバルブ KVZ 20 2/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00007



技術資料

属性	値
呼び寸法	20.00 mm
質量	0.280 kg
定格吸込流量	45.000 m³/h
製品ファミリー	KVZ



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.08.00007



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.08.00007