




KVZ 32 2/2

Das Zweiwege Kugelventil KVZ wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

### Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	32,00 mm
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Gewinde G1	G1-1/4"-IG
Funktion Ventil	2/2 Wegeventil



Konstruktionsdaten KVZ 32 2/2

### Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L2	155,00 mm
Länge L	77,00 mm
Höhe H	124,20 mm
Außendurchmesser D1	59,0 mm
Gewinde G1	G1-1/4"-IG
Gewindelänge LG1	15,5 mm
Schlüsselweite SW1	48,0 mm



Art.-Nr.: 10.05.08.00008

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Nennweite	32,00 mm
Gewicht	0,700 kg
Nenndurchfluss	100,000 m <sup>3</sup> /h
Produktfamilie	KVZ

**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: [www.schmalz.com/10.05.08.00008](http://www.schmalz.com/10.05.08.00008)

[WWW.SCHMALZ.COM/10.05.08.00008](http://www.schmalz.com/10.05.08.00008)