


ボールバルブ
KVZ 32 2/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00008




KVZ 32 2/2

手動式2方向ボールバルブ KVZは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	価値
呼び寸法	32.00 mm
圧力範囲（作動圧）[bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
スレッドG1	G1-1/4"-F
製品仕様バルブ	2/2ウェイバルブ



デザインデータ KVZ 32 2/2

デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L2	155.00 mm
グリップバーの長さ L	77.00 mm
高さ H	124.20 mm
外径 D1	59.0 mm
スレッドG1	G1-1/4"-F
グリップバーの長さ LG1	15.5 mm
スパナサイズ SW1	48.0 mm



ボールバルブ
KVZ 32 2/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00008



技術資料

属性	価値
呼び寸法	32.00 mm
質量	0.700 kg
定格吸込流量	100.000 m³/h
製品ファミリー	KVZ



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.08.00008



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.08.00008