

ボールバルブ
KVZ 50 2/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00009




技術資料

| 属性 | 価値 |
|------------------|--------------------|
| 呼び寸法 | 50.00 mm |
| 圧力範囲 (作動圧) [bar] | -0.95 ~ 15.00 bar |
| スレッドG1 | G2 _J -F |
| 製品仕様バルブ | 2/2ウェイバルブ |

KVZ 50 2/2

手動式2方向ボールバルブ KVZは、すぐに接続可能な製品として納品されます。



デザインデータ

| 属性 | 価値 |
|---------------|--------------------|
| グリップバーの長さ L2 | 155.00 mm |
| グリップバーの長さ L | 106.00 mm |
| 高さ H | 151.00 mm |
| 外径 D1 | 86.0 mm |
| スレッドG1 | G2 _J -F |
| グリップバーの長さ LG1 | 19.5 mm |
| スパナサイズ SW1 | 66.0 mm |

デザインデータ KVZ 50 2/2



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.08.00009

ボールバルブ
KVZ 50 2/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00009

 技術資料

| 属性 | 値 |
|---------|---------------------------|
| 呼び寸法 | 50.00 mm |
| 質量 | 1.470 kg |
| 定格吸込流量 | 310.000 m ³ /h |
| 製品ファミリー | KVZ |

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.08.00009