

ボールバルブ
KVZ 8 2/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00018




技術資料

属性	価値
呼び寸法	8.00 mm
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
スレッドG1	G1/4"-F
製品仕様バルブ	2/2ウェイバルブ

KVZ 8 2/2

手動式2方向ボールバルブ KVZは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

デザインデータ



属性	価値
グリップバーの長さ L	39.00 mm
高さ H	38.00 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリップバーの長さ LG1	10.5 mm
スレッドG2	G1/4"-M
グリップバーの長さ LG2	9.0 mm
スパナサイズ SW1	21.0 mm

デザインデータ KVZ 8 2/2



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.08.00018

ボールバルブ
KVZ 8 2/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00018

 技術資料

属性	値
呼び寸法	8.00 mm
質量	0.077 kg
定格吸込流量	10.000 m ³ /h
製品ファミリー	KVZ

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.08.00018