

Art.-Nr.: 10.05.10.00038




TV G1/2-AG 13

タッチバルブ TV / TVNは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	価値
スレッドG1	G1/2"-M
スレッドG2	G3/8-F
スプリングストロークZ	13.0 mm



デザインデータ TV G1/2-AG 13

デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L1	67.50 mm
グリップバーの長さ L	54.50 mm
ヘッド径 Dk	11.0 mm
スレッドG1	G1/2"-M
スレッドG2	G3/8-F
グリップバーの長さ LG2	12.0 mm
スパナサイズ SW1	19.0 mm
スプリングストロークZ	13.0 mm



技術資料

属性	価値
定格吸込流量	9.600 m ³ /h
製品ファミリー	TV

タッチバルブ

TV G1/2-AG 13



Art.-Nr.: 10.05.10.00038



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.10.00038



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.10.00038