

Art.-Nr.: 10.05.10.00061




技術資料

属性	値
スレッドG1	G1/4"-M
スレッドG2	G1/8-IG
スプリングストロークZ	13.0 mm

TV G1/4-AG 13

タッチバルブ TV / TVNは、すぐに接続可能な製品として納品されます。



デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L1	63.10 mm
グリッパーの長さ L	45.50 mm
ヘッド径 Dk	11.0 mm
スレッドG1	G1/4"-M
スレッドG2	G1/8-IG
グリッパーの長さ LG2	6.0 mm
スパナサイズ SW1	11.0 mm
スプリングストロークZ	13.0 mm

デザインデータ TV G1/4-AG 13



技術資料

属性	値
定格吸込流量	3.300 m ³ /h
製品ファミリー	TV


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.10.00061

1

タッチバルブ

TV G1/4-AG 13



Art.-Nr.: 10.05.10.00061



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.10.00061



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.10.00061

2