

Art.-Nr.: 10.05.10.00064




TV G1/4-AG 5

タッチバルブ TV / TVNは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

## 技術資料

| 属性          | 価値      |
|-------------|---------|
| スレッドG1      | G1/4"-M |
| スレッドG2      | G1/8-IG |
| スプリングストロークZ | 5.0 mm  |



デザインデータ TV G1/4-AG 5

## デザインデータ

| 属性            | 価値       |
|---------------|----------|
| グリップバーの長さ L1  | 55.70 mm |
| グリップバーの長さ L   | 45.50 mm |
| ヘッド径 Dk       | 11.0 mm  |
| スレッドG1        | G1/4"-M  |
| スレッドG2        | G1/8-IG  |
| グリップバーの長さ LG2 | 6.0 mm   |
| スパナサイズ SW1    | 11.0 mm  |
| スプリングストロークZ   | 5.0 mm   |



## 技術資料

| 属性      | 価値         |
|---------|------------|
| 定格吸込流量  | 3.300 m³/h |
| 製品ファミリー | TV         |



タッチバルブ

## TV G1/4-AG 5



Art.-Nr.: 10.05.10.00064



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.05.10.00064](http://www.schmalz.co.jp/10.05.10.00064)



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.10.00064](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.10.00064)