

Art.-Nr.: 10.05.10.00065




TVN G1/4-AG 9 N009

タッチバルブ TV / TVNは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	価値
スレッドG1	G1/4"-M
スレッドG2	M10x1.25-M
スプリングストロークZ	9.0 mm
ニップル	N 009



デザインデータ TVN G1/4-AG 9 N009

デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L1	47.00 mm
グリップバーの長さ L	15.50 mm
ヘッド径 Dk	6.0 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリップバーの長さ LG1	10.0 mm
スレッドG2	M10x1.25-M
グリップバーの長さ LG2	11.5 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストロークZ	9.0 mm



技術資料

属性	価値
質量	11.5 g
定格吸込流量	4.600 m³/h
製品ファミリー	TV


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.10.00065

タッチバルブ

TVN G1/4-AG 9 N009



Art.-Nr.: 10.05.10.00065



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.10.00065



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.10.00065