

Art.-Nr.: 10.05.11.00008



LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP


Datos técnicos

Atributo	Valor
Conexión eléctrica	Conector M12, 5 pol
Modelo de protección IP	IP 40
Tamaño nominal	8,00 mm
Consumo de potencia DC	3,2 W
Peso	400,0 g
Flujo nominal	6,540 m ³ /h
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,9 ... 0,0 bar
Temperatura de uso	0 ... 50 °C
Válvula de mando	Válvula de impulsos

La válvula compacta LQEc/LQEI se suministra como producto listo para su conexión, opcionalmente como variante con control SIO o IO-Link (clase B).

Repuestos disponibles: kit de juntas

Accesorios disponibles: cable de conexión, racor instantáneo, ángulo de fijación, kit de montaje



Datos de diseño LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	110,10 mm
Longitud L2	13,25 mm
Longitud L	107,30 mm
Anchura B1	32,60 mm
Anchura B	32,00 mm
Altura H1	77,00 mm
Altura H2	51,00 mm
Altura H	65,55 mm
Diámetro interior d	4,40 mm
Rosca G1	G1/4"-HE



Art.-Nr.: 10.05.11.00008



Datos técnicos

Atributo	Valor
Conexión eléctrica	Conector M12, 5 pol
Modelo de protección IP	IP 40
Tamaño nominal	8,00 mm
Consumo de potencia DC	3,2 W
Peso	400,0 g
Tensión DC	24 V - DC
Flujo nominal	109,0 l/min
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,9 ... 0,0 bar
Temperatura de uso	0 ... 50 °C
Válvula de mando	Válvula de impulsos
Función del eyector	Ventilación atmosférica



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.05.11.00008



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.11.00008

Art.-Nr.: 10.05.11.00008

**Pedir accesorios de datos 10.05.11.00008**

Typ		n
Ángulo de fijación (mont)	BEF-WIN 45x20x87.35 LQE	10.05.11.00028
Kit de fijación	SET LQE MOUNT1	10.05.11.00030
Filtro de taza de vacío	VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119
Filtro de taza de vacío	VFT G1/4-IG 100	10.07.01.00120
Filtro de taza de vacío	VFT G3/8-IG 80	10.07.01.00122
Filtro de taza de vacío	VFT G3/8-IG 100	10.07.01.00123
Enchufe rápido recto	STV-GE G1/4-AG 8	10.08.02.00207
Enchufe rápido recto	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251
Enchufe rápido recto	STV-GE G1/4-AG 12	10.08.02.00208
Enchufe rápido recto	STV-GE G3/8-AG 8	10.08.02.00237
Enchufe rápido recto	STV-GE G3/8-AG 10	10.08.02.00252
Enchufe rápido recto	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209
Conector rápido acodado	STV-W G1/4-AG 8	10.08.02.00161
Conector rápido acodado	STV-W G1/4-AG 10	10.08.02.00254
Conector rápido acodado	STV-W G1/4-AG 12	10.08.02.00162
Conector rápido acodado	STV-W G3/8-AG 8	10.08.02.00236
Conector rápido acodado	STV-W G3/8-AG 10	10.08.02.00255
Conector rápido acodado	STV-W G3/8-AG 12	10.08.02.00163
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
Cable de conexión	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Cable de conexión	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.05.11.00008**

Typ		n
Tamiz redondo	SIEB 17.5x2 A2 0.415/0.22	10.02.02.03378

