

Art.-Nr.: 10.05.11.00014



LQei 8 24V-DC 3/2 IMP IOL-B


La valvola compatta LQe/LQei viene fornita come prodotto finito per connessione, in opzione come variante con controllo SIO o IO-Link (Classe B).

Parti di ricambio disponibili: kit di guarnizione

Accessori disponibili: cavo di connessione, raccordo a innesto, staffa di fissaggio, kit di montaggio

Dati tecnici

Attributo	Valore
Collegamento elettrico	Connettore M12, 5 pol
Tipo di protezione IP	IP 40
Diametro nominale	8,00 mm
Consumo di energia DC	3,2 W
Peso	400,0 g
Portata nominale	6,540 m ³ /h
Comunicazione	IO-Link (Class B)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,9 ... 0,0 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 50 °C
Valvola di controllo	Valvola a impulso



Dati di costruzione LQei 8 24V-DC 3/2 IMP IOL-B

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	110,10 mm
Lunghezza L2	13,25 mm
Lunghezza L	107,30 mm
Larghezza B1	32,60 mm
Larghezza B	32,00 mm
Altezza H1	77,00 mm
Altezza H2	51,00 mm
Altezza H	65,55 mm
Diametro interno d	4,40 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG

Art.-Nr.: 10.05.11.00014

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Collegamento elettrico	Connettore M12, 5 poli
Tipo di protezione IP	IP 40
Diametro nominale	8,00 mm
Consumo di energia DC	3,2 W
Peso	400,0 g
Tensione DC	24 V - DC
Portata nominale	109,0 l/min
Comunicazione	IO-Link (Class B)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,9 ... 0,0 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 50 °C
Valvola di controllo	Valvola a impulso
Funzione dell'eiettore	Ventilazione atmosferica

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.05.11.00014

Art.-Nr.: 10.05.11.00014

**Ordinare gli accessori dati 10.05.11.00014**

Typ		codice articolo
Angolare di fissaggio (mont)	BEF-WIN 45x20x87.35 LQE	10.05.11.00028
Kit pezzi di fissaggio	SET LQE MOUNT1	10.05.11.00030
Filtro tazze a vuoto	VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119
Filtro tazze a vuoto	VFT G1/4-IG 100	10.07.01.00120
Filtro tazze a vuoto	VFT G3/8-IG 80	10.07.01.00122
Filtro tazze a vuoto	VFT G3/8-IG 100	10.07.01.00123
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/4-AG 8	10.08.02.00207
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/4-AG 12	10.08.02.00208
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G3/8-AG 8	10.08.02.00237
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G3/8-AG 10	10.08.02.00252
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/4-AG 8	10.08.02.00161
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/4-AG 10	10.08.02.00254
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/4-AG 12	10.08.02.00162
Raccordo a innesto angolare	STV-W G3/8-AG 8	10.08.02.00236
Raccordo a innesto angolare	STV-W G3/8-AG 10	10.08.02.00255
Raccordo a innesto angolare	STV-W G3/8-AG 12	10.08.02.00163
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
Cavo di connessione	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Cavo di connessione	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.05.11.00014**

Typ		codice articolo
Filtro tondo	SIEB 17.5x2 A2 0.415/0.22	10.02.02.03378

