

Art.-Nr.: 10.05.11.00018



技術資料


属性	価値
電気の接続	プラグM12、5ピン
保護タイプ IP	IP 40
呼び寸法	8.00 mm
エネルギー消費量 DC	3.2 W
質量	400.0 g
定格吸込流量	6.540 m ³ /h
圧力範囲（作動圧）[bar]	-0,9 ...0,0バール
作動温度	0 ~ 50 °C
電磁弁	ダブルパイロットバルブ

LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP NPN

コンパクトバルブLQEc/LQEIは、接続すればすぐに使える製品として提供され、任意でSIOまたはIO-Linkコントロール（クラスB）を備えたバリエーションもあります。

利用可能なスペアパーツ：シールキット

利用可能なアクセサリ：接続ケーブル、プラグインスクリューユニオン、取付け用ブラケット、取付け用キット



デザインデータ LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP NPN

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	110.10 mm
グリッパーの長さ L2	13.25 mm
グリッパーの長さ L	107.30 mm
幅B1	32.60 mm
幅B	32.00 mm
高さ H1	77.00 mm
高さ H2	51.00 mm
高さ H	65.55 mm
内径d	4.40 mm
スレッドG1	G1/4"-F

Art.-Nr.: 10.05.11.00018



技術資料

属性	値
電気の接続	プラグM12、5ピン
保護タイプ IP	IP 40
呼び寸法	8.00 mm
エネルギー消費量 DC	3.2 W
質量	400.0 g
供給電圧 DC	DC 24 V
定格吸込流量	109.0 l/min
圧力範囲（作動圧） [bar]	-0,9 ...0.0バール
作動温度	0 ~ 50 °C
電磁弁	ダブルパイロットバルブ
エジェクタの製品仕様	大気解放



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.11.00018



Art.-Nr.: 10.05.11.00018



データアクセサリを注文する 10.05.11.00018

Typ		製品コード
エジェクタ用ホルダー	BEF-WIN 45x20x87.35 LQE	10.05.11.00028
	SET LQE MOUNT1	10.05.11.00030
真空フィルター	VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119
真空フィルター	VFT G1/4-IG 100	10.07.01.00120
真空フィルター	VFT G3/8-IG 80	10.07.01.00122
真空フィルター	VFT G3/8-IG 100	10.07.01.00123
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/4-AG 8	10.08.02.00207
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/4-AG 12	10.08.02.00208
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G3/8-AG 8	10.08.02.00237
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G3/8-AG 10	10.08.02.00252
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/4-AG 8	10.08.02.00161
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/4-AG 10	10.08.02.00254
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/4-AG 12	10.08.02.00162
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G3/8-AG 8	10.08.02.00236
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G3/8-AG 10	10.08.02.00255
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G3/8-AG 12	10.08.02.00163
真空ホース (メートル)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
真空ホース (メートル)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
接続ケーブル	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
接続ケーブル	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211



スペアパーツの注文データ 10.05.11.00018

Typ		製品コード
	SIEB 17.5x2 A2 0.415/0.22	10.02.02.03378


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.11.00018