




技術資料

属性	価値
接続	外径φ6 mmホース
測定範囲 [bar]	-1,00 ... 0,00 bar
ケーブルの長さ Lk	3.00 m

VS-V-SA STR6

真空スイッチ VS-V-SAはすぐに接続できる製品として納品されます。



デザインデータ

属性	価値
グリップの長さ L	21.00 mm
幅B	9.50 mm
高さ H1	37.20 mm
高さ H2	9.90 mm
高さ H	17.20 mm
外径D	6.00 mm
ケーブルの長さ Lk	3.00 m

デザインデータ VS-V-SA STR6

Art.-Nr.: 10.06.02.00227



技術資料

属性	価値
入出力	アナログ1...5 V
電気の接続	ケーブル
保護タイプ IP	IP 40
測定範囲	bar
最大過圧安全性	5.0 bar
質量	5.00 g
測定媒体	非腐食性ガス、非含油乾燥ガス
温度の影響	測定範囲 ± 3%
繰り返し精度	測定範囲 ± 1%
接続	外径Φ6 mmホース
製品ファミリー	VS-V-SA
供給電圧	10-24V DC



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.06.02.00227

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.06.02.00227