

Art.-Nr.: 10.06.02.00257




VS-V-SD 60 M5-AG

真空スイッチ VS-V-SDは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	値
スイッチングポイント	- 600
接続	M5-M
測定範囲 [bar]	-1,0 ... 0,0 bar
ケーブルの長さ Lk	3.0 m



デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L	21.00 mm
幅 B	9.50 mm
高さ H2	9.90 mm
高さ H	16.90 mm
スレッド G1	M5-M
グリッパーの長さ LG1	5.0 mm
スパナサイズ SW1	8.0 mm
ケーブルの長さ Lk	3.0 m

デザインデータ VS-V-SD 60 M5-AG



Art.-Nr.: 10.06.02.00257



技術資料

属性	価値
入出力	1デジタル
電気の接続	ケーブル
保護タイプ IP	IP 40
最大過圧安全性	5.0 bar
質量	5.0 g
表示	LED
ヒステリシス	固定：約20 mbar
測定媒体	非腐食性ガス、非含油乾燥ガス
温度の影響	測定範囲 ± 3%
繰り返し精度	測定範囲 ± 1%
スイッチングポイント	- 600
最大スイッチング容量。	60 mA
接続	M5-M
測定範囲 [bar]	-1,0 ... 0,0 bar
作動温度	0 ~ 50 °C
製品ファミリー	VS-V-SD
供給電圧	10-24V DC



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.06.02.00257