


Art.-Nr.: 10.06.02.00257

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Punto de conmutación	- 600
Conexión	M5-MA
Margen de medición [bar]	-1,0 ... 0,0 bar
Longitud del cable Lk	3,0 m

VS-V-SD 60 M5-AG

El vacuostato VS-V-SD se suministra como producto listo para su conexión.

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L	21,00 mm
Anchura B	9,50 mm
Altura H2	9,90 mm
Altura H	16,90 mm
Rosca G1	M5-MA
Longitud de rosca LG1	5,0 mm
Tamaño de la llave SW1	8,0 mm
Longitud del cable Lk	3,0 m

Datos de diseño VS-V-SD 60 M5-AG



Art.-Nr.: 10.06.02.00257

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Entradas / salidas	1 digital
Conexión eléctrica	Cable
Modelo de protección IP	IP 40
Seguridad de sobrepresión máx.	5,0 bar
Peso	5,0 g
Indicación	LED
Histéresis	Fijo: apr. 20 mbar
Medio medido	Gases no agresivos, aire seco sin aceite
Influencia de la temperatura	± 3% del margen de medición
Exactitud de repetición	± 1% del margen de medición
Punto de conmutación	- 600
Capacidad de conmutación máx.	60 mA
Conexión	M5-MA
Margen de medición [bar]	-1,0 ... 0,0 bar
Temperatura de uso	0 ... 50 °C
Familia de productos	VS-V-SD
Tensión	10-24V DC

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.06.02.00257

