

VS-V-AV-T-PNP M8-4

Art.-Nr.: 10.06.02.00293



VS-V-AV-T-PNP M8-4


真空スイッチ VS-AH-T/VS-AV-Tは、すぐに接続できる製品として納品されます。（電気接続ケーブルは別途お求めください）

アクセサリ: 電気接続ケーブル、接続アダプタ

技術資料

属性	値
構築真空スイッチ	PNPスイッチング
入出力	2デジタル
電気の接続	プラグM8、4ピン
保護タイプ IP	IP 40
表示	LED
測定範囲 [bar]	-1,0 ... 0,0 bar
デザイン	垂直方向調整
スイッチングポイント	製品仕様

デザインデータ



属性	値
グリッパーの長さ L1	48.00 mm
グリッパーの長さ L	41.20 mm
幅B	10.00 mm
高さ H	16.40 mm
スレッドG1	M8-M

デザインデータ VS-V-AV-T-PNP M8-4

VS-V-AV-T-PNP M8-4



Art.-Nr.: 10.06.02.00293



技術資料

属性	値
入出力	2デジタル
電気の接続	プラグM8、4ピン
保護タイプ IP	IP 40
最大過圧安全性	5.0 bar
消費電流	20.00 mA
質量	6.0 g
表示	LED
ヒステリシス	調整可能
測定媒体	非腐食性ガス、非含油乾燥ガス
温度の影響	測定範囲 ± 3%
繰り返し精度	測定範囲 ± 1%
最大スイッチング容量。	200 mA
測定範囲 [bar]	-1,0 ... 0,0 bar
作動温度	0 ... 60 °C
製品ファミリー	VS-V-AH
供給電圧	10-30V DC



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.06.02.00293



データアクセサリを注文する 10.06.02.00293

Typ		製品コード
接続ケーブル	ASK WB-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00032
接続ケーブル	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
接続アダプタ VS	ADAP-VS 6-1.3x16	10.06.02.00300
接続アダプタ VS	ADAP-VS M5-AG-1.3x16	10.06.02.00299



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.06.02.00293