真空/正圧スイッチ（空圧式）

VS-V-PM-NC

Art.-Nr.: 10.06.02.00455

VS-V-PM-NC

技術資料

属性	価値
構築真空スイッチ	ノーマルクローズ
ヒステリシス	固定：約40 mbar
測定範囲 [bar]	-1,0 ... 0,0 bar

真空スイッチVS-V-PM/EM-STはすぐに接続可能な製品として納品されます。 (接続ケーブルは別途お求めください)

アクセサリ: ハウジングカバー、電気接続ケーブル



デザインデータ VS-V-PM-NC

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	58.00 mm
幅B	19.80 mm
高さ H	40.00 mm
内径d	4.00 mm
スレッドG2	M5-F
エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d3	4.2 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	41.0 mm

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp

真空/正圧スイッチ（空圧式）

VS-V-PM-NC

Art.-Nr.: 10.06.02.00455

技術資料

属性	価値
構築真空スイッチ	ノーマルクローズ
最大過圧安全性	6.0 bar
質量	33.0 g
ヒステリシス	固定：約40 mbar
繰り返し精度	フルスケール±3 %
製品ファミリー	VS-V-PM / EM-ST

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと： **www.schmalz.co.jp/10.06.02.00455**

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp