



VS-V-PM-NO


真空スイッチVS-V-PM/EM-STはすぐに接続可能な製品として納品されます。（接続ケーブルは別途お求めください）

アクセサリ: ハウジングカバー、電気接続ケーブル

技術資料

属性	値
構築真空スイッチ	ノーマルオープン
ヒステリシス	固定：約10 mbar
測定範囲 [bar]	-1,0 ... 0,0 bar

デザインデータ



属性	値
グリッパーの長さ L	58.00 mm
幅 B	19.80 mm
高さ H	40.00 mm
内径 d	4.00 mm
スレッド G2	M5-F
エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d3	4.2 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	41.0 mm

デザインデータ VS-V-PM-NO

Art.-Nr.: 10.06.02.00456



技術資料

属性	価値
構築真空スイッチ	ノーマルオープン
最大過圧安全性	6.0 bar
質量	33.0 g
ヒステリシス	固定：約10 mbar
繰り返し精度	フルスケール±3 %
製品ファミリー	VS-V-PM / EM-ST



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.06.02.00456

