



VS VP8 SA M8-4

真空・圧力センサ VSは、すぐに接続可能な製品として納品されます (電気ケーブルは別途お求めください)。


- 測定範囲: 真空圧、正圧、真空圧 & 正圧

アクセサリ: 電気接続ケーブル、取付用ブラケット

技術資料

属性	価値
構築真空スイッチ	アナログセンサ
電気の接続	プラグM8、4ピン
測定範囲	-1 ~ 8 bar

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L1	55.00 mm
グリッパーの長さ L	38.00 mm
外径D	19.60 mm
スレッドG1	G1/8"-M
グリッパーの長さ LG1	8.0 mm
スレッドG2	M5-F
スレッドG3	M8x1-M

デザインデータ VS VP8 SA M8-4

Art.-Nr.: 10.06.02.00562



技術資料

属性	値
入出力	アナログ0...10 V
電気の接続	プラグM8、4ピン
保護タイプ IP	IP 65
最大過圧安全性	174.04 psi
消費電流	10.00 mA
質量	12.00 g
測定媒体	非腐食性ガス、非含油乾燥ガス
温度の影響	測定範囲 ± 3 %
繰り返し精度	フルスケール±3 %
接続	G1/8-M + M5-F
測定範囲 [bar]	-1,0 ... 8,0 bar
作動温度	0 ~ 50 °C
測定範囲	-14.5 ~ 116.0 psi
製品ファミリー	VS
供給電圧	15-30V DC



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.06.02.00562



発注データ アクセサリ 10.06.02.00562

Typ		本数
接続ケーブル	ASK B-M8-4 3000 K-4P	10.06.02.00472
取付ブラケット	BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS	10.06.02.00061
ホルダー VSi	HTR-VSi Clip	10.06.02.00718