

真空/正圧スイッチ VSi V M8-4



Art.-Nr.: 10.06.02.00567



VSi V M8-4

真空・正圧スイッチ VSiは、すぐに接続可能な製品として納品されます。電気接続ケーブルは別途お求めください。


- 真空・正圧スイッチ VSiタイプ (測定範囲やディスプレイの有無を選択)

アクセサリ: 電気接続ケーブル、取付用ブラケット

技術資料

属性	価値
電気の接続	プラグM8、4ピン
保護タイプ IP	IP 65
表示	LED
測定範囲 [bar]	-1,0 ... 0,0 bar

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L1	55.00 mm
グリッパーの長さ L	38.00 mm
外径D	19.60 mm
スレッドG1	G1/8"-M
グリッパーの長さ LG1	8.0 mm
スレッドG2	M5-F
スレッドG3	M8x1-M

デザインデータ VSi V M8-4



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.06.02.00567

真空/正圧スイッチ VSi V M8-4



Art.-Nr.: 10.06.02.00567

技術資料

属性	値
入出力	2デジタル
電気の接続	プラグM8、4ピン
保護タイプ IP	IP 65
最大過圧安全性	116.03 psi
消費電流	35.00 mA
質量	12.0 g
表示	LED
ヒステリシス	調整可能
測定媒体	非腐食性ガス、非含油乾燥ガス
繰り返し精度	フルスケール±3 %
最大スイッチング容量	100 mA
接続	G1/8-M + M5-F
測定範囲 [bar]	-1,0 ... 0,0 bar
作動温度	0 ~ 50 °C
測定範囲	-14.5 ~ 0.0 psi
製品ファミリー	VSi
供給電圧	10-30V DC

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.06.02.00567

データアクセサリを注文する 10.06.02.00567

Typ		製品コード
接続ケーブル	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
接続ケーブル	ASK WB-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00032
取付ブラケット	BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS	10.06.02.00061
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STVI-GE G1/8-IG 4	10.08.02.00149
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STVI-GE G1/8-IG 6	10.08.02.00150
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STVI-GE G1/8-IG 8	10.08.02.00151
ホルダー VSi	HTR-VSi Clip	10.06.02.00718
取付ブラケット	BEF-WIN 21x22x39 1.5 VSi-M8	10.06.02.00666