

Vacuostato/pressostato
VSi P10 D M8-4



Art.-Nr.: 10.06.02.00578



VSi P10 D M8-4

Dati tecnici

Attributo	Valore
Vacuostato in costruzione	con display
Collegamento elettrico	Connectore M8, 4 poli
Tipo di protezione IP	IP 65
Indicazione	2xLED
Campo di misura [bar]	0,0 ... 10,0 bar


Il vacuostato e pressostato VSi viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione). Il prodotto è costituito da:

- Vacuostato e pressostato del tipo VSi - disponibile come versione a vuoto, a pressione o combinato a scelta come versione senza display o con display integrato.

Accessori disponibili: cavo di connessione, staffa di fissaggio

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	77,50 mm
Lunghezza L	60,50 mm
Diametro esterno D	19,60 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Filettatura G2	M5-IG
Filettatura G3	M8x1-AG



Dati di costruzione VSi P10 D M8-4



WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00578

Art.-Nr.: 10.06.02.00578



Dati tecnici

Attributo	Valore
Vacuostato in costruzione	con display
Ingressi / uscite	2 digitale
Collegamento elettrico	Connectore M8, 4 poli
Tipo di protezione IP	IP 65
Sicurezza di sovrappressione max.	217,55 psi
Consumo di corrente	35,00 mA
Peso	16,0 g
Indicazione	2xLED
Isteresi	Impostabile
Mezzo misurato	Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione
Ripetibilità	± 3% campo misurazione
Capacità di commutazione max.	100 mA
Connessione	G1/8"-AG + M5-IG
Campo di misura [bar]	0,0 ... 10,0 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 50 °C
Campo di misura	0,0 ... 145,0 psi
Famiglia di prodotti	VSi
Tensione	10-30V DC



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.06.02.00578



Ordinare gli accessori dati 10.06.02.00578

Typ		codice articolo
Cavo di connessione	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Cavo di connessione	ASK WB-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00032
Staffa di fissaggio	BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS	10.06.02.00061
Raccordo a innesto diritto	STVI-GE G1/8-IG 4	10.08.02.00149
Raccordo a innesto diritto	STVI-GE G1/8-IG 6	10.08.02.00150
Raccordo a innesto diritto	STVI-GE G1/8-IG 8	10.08.02.00151
Supporto VSi	HTR-VSi Clip	10.06.02.00718
Staffa di fissaggio	BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M8	10.06.02.00664



WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00578