

Art.-Nr.: 10.06.02.00678




技術資料

属性	価値
構築真空スイッチ	PNPスイッチング
入出力	2デジタル
電気の接続	ケーブル
保護タイプ IP	IP 40
ディスプレイ	ディスプレイ 3色/2行
測定範囲 [bar]	-1,0 ... 0,0 bar
デザイン	キューブ、デジタルディスプレイ付き

VS-V-W-D PNP K 3C-D

真空・正圧スイッチ VS-W-D-K-3C-D は、すぐに接続できる製品として納品されます。

アクセサリ: 取付け用ブラケット、取付けフレーム



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	30.00 mm
幅B	30.00 mm
高さ H1	36.30 mm
高さ H	21.30 mm
スレッドG1	G1/8"-M
グリッパーの長さ LG1	9.0 mm
スレッドG2	M5-F
グリッパーの長さ LG2	10.0 mm
ケーブルの長さ	2000.00 mm
グリッパーの長さ LG4	4.5 mm

デザインデータ VS-V-W-D PNP K 3C-D

Art.-Nr.: 10.06.02.00678



技術資料

属性	値
入出力	2デジタル
電気の接続	ケーブル
保護タイプ IP	IP 40
最大過圧安全性	5.0 bar
消費電流	30.00 mA
質量	73.0 g
ヒステリシス	調整可能:設定値の0~100 %、またはコンパレータモード
測定媒体	非腐食性ガス、非含油乾燥ガス
最大スイッチング容量。	100 mA
測定範囲 [bar]	-1,0 ... 0,0 bar
作動温度	0 ~ 50 °C
製品ファミリー	VS-V-W-D-K
供給電圧	12-24V DC



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.06.02.00678



データアクセサリを注文する 10.06.02.00678

Typ		製品コード
取付ブラケット	BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.5	10.06.02.00685
取付ブラケット	BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5	10.06.02.00686
取付フレーム	EINB-RAx8.5x30 VS	10.06.02.00427

