




Dati tecnici

Attributo	Valore
Vacuostato in costruzione	Interruttore PNP
Ingressi / uscite	2 digitale
Collegamento elettrico	Cavo
Tipo di protezione IP	IP 40
Display	Display a 3 colori / 2 righe
Campo di misura [bar]	0,0 ... 10,0 bar
Forma	Cubo, indicazione digitale

VS-P10-W-D PNP K 3C-D

Il vacuostato et pressostato VS-V/P-W-D-K-3C-D viene fornito come prodotto finito per connessione.

Accessori disponibili: angolo di fissaggio, telaio di montaggio



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	30,00 mm
Larghezza B	30,00 mm
Altezza H1	36,30 mm
Altezza H	21,30 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	9,0 mm
Filettatura G2	M5-IG
Lunghezza della filettatura LG2	10,0 mm
Lunghezza del cavo	2.000,00 mm
Lunghezza della filettatura LG4	4,5 mm

Dati di costruzione VS-P10-W-D PNP K 3C-D

Vacuostato/pressostato forma di cubo
VS-P10-W-D PNP K 3C-D



Art.-Nr.: 10.06.02.00680



Dati tecnici

Attributo	Valore
Ingressi / uscite	2 digitale
Collegamento elettrico	Cavo
Tipo di protezione IP	IP 40
Sicurezza di sovrappressione max.	15,0 bar
Consumo di corrente	30,00 mA
Peso	73,0 g
Isteresi	Impostabile: da 0 a 100% valore impostazione o comparatore: modo
Mezzo misurato	Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione
Capacità di commutazione max.	100 mA
Campo di misura [bar]	0,0 ... 10,0 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 50 °C
Famiglia di prodotti	VS-V-W-D-K
Tensione	12-24V DC



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.06.02.00680



Ordinare gli accessori dati 10.06.02.00680

Typ		codice articolo
Staffa di fissaggio	BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.5	10.06.02.00685
Staffa di fissaggio	BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5	10.06.02.00686
Bordi di montaggio	EINB-RAx8.5x30 VS	10.06.02.00427



WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00680