



VSi HD V M12-4


電気接続ケーブルは含まれませんので、別途お求めください。

アクセサリ: 電気接続ケーブル

技術資料

属性	価値
取付部品のデザイン	高耐久仕様
電気の接続	プラグM12、4ピン
保護タイプ IP	IP 65 (プラグ付き)
測定範囲	-1 ~ 0 bar

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L1	48.50 mm
グリッパーの長さ L	30.30 mm
外径D	19.70 mm
スレッドG1	G1/8"-M
グリッパーの長さ LG1	8.0 mm
スレッドG2	M5-F
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スレッドG3	M12x1-M

デザインデータ VSi HD V M12-4

Art.-Nr.: 10.06.02.00760



技術資料

属性	値
入出力	2デジタル
電気の接続	プラグM12、4ピン
保護タイプ IP	IP 65 (プラグ付き)
質量	22.1 g
ヒステリシス	調整可能
測定媒体	非腐食性ガス、非含油乾燥ガス
繰り返し精度	フルスケール±3 %
最大スイッチング容量	100 mA
作動温度	0 ~ 50 °C



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.06.02.00760



データアクセサリを注文する 10.06.02.00760

Typ		製品コード
接続ケーブル	ASK B-M12-4 5000 K-4P	21.04.05.00263
接続ケーブル	ASK B-M12-4 5000 S-M12-4	21.04.05.00265
接続ケーブル	ASK B-M12-4 2000 S-M12-4	21.04.05.00087
取付ブラケット	BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS	10.06.02.00061


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.06.02.00760