

フローセンサー

FS 5 D 2PA K

Art.-Nr.: 10.06.04.00002



技術資料

属性	価値
構築真空スイッチ	2x PNP + 1x アナログ
電気の接続	ケーブル
保護タイプ IP	IP 40(プラグ装着時)
測定範囲	-1 ~ 8 bar
接続	G1/8
デザイン	デジタルディスプレイ付き


FS 5 D 2PA K

本製品は電気接続ケーブルが付属します。

電気接続ケーブル: 末端 バラ線、2 m



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.06.04.00002



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	76.20 mm
グリッパーの長さ L2	18.50 mm
グリッパーの長さ L	55.00 mm
幅 B	17.00 mm
高さ H1	52.00 mm
高さ H2	3.00 mm
高さ H	50.00 mm
内径 d1	2.5 mm
d2	3.0 mm
スレッド G1	G1/8"-F
スレッド G2	G1/8"-IG
スパナサイズ SW1	17.0 mm
ケーブルの長さ	2,000.00 mm
グリッパーの長さ L3	18.60 mm
高さ H3	9.50 mm
高さ H4	36.70 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	8.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	28.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	18.0 mm

デザインデータ FS 5 D 2PA K



技術資料

属性	価値
構築真空スイッチ	2x PNP + 1x アナログ
電気の接続	ケーブル
保護タイプ IP	IP 40(プラグ装着時)
測定範囲	-1 ~ 8 bar
質量	107.00 g
接続	G1/8
製品ファミリー	FS



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.06.04.00002

フローセンサー

FS 5 D 2PA K



Art.-Nr.: 10.06.04.00002



発注データ アクセサリ **10.06.04.00002**

Typ		本数
取付ブラケット	BEF-WIN 33.6x5x40 1	10.06.04.00011



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.06.04.00002