



VF-10 G3/8-IG 50


真空フィルター VF/STF/STF-Dはすぐに使用可能な状態で納品されます。

スペアパーツ: 交換用フィルターエレメント
アクセサリ: 取付け用ブラケット

技術資料

属性	価値
フィルター付きポアサイズ	50.0 µm
定格吸込流量	10.000 m³/h
接続	G3/8"-F
デザイン	アルミハウジング

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L1	157.00 mm
グリッパーの長さ L2	42.00 mm
グリッパーの長さ L	70.00 mm
高さ H2	30.00 mm
高さ H	54.00 mm
外径D	48.00 mm
スレッドG1	G3/8"-F

デザインデータ VF-10 G3/8-IG 50

Art.-Nr.: 10.07.01.00004



技術資料

属性	値
最大真空	-950 mbar
フィルター付きボアサイズ	50.0 µm
質量	0.215 kg
定格吸込流量	10.000 m³/h
接続	G3/8"-F
製品ファミリー	VF



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.01.00004



発注データ アクセサリ 10.07.01.00004

Typ	本数
取付ブラケット	BEF-WIN 42x36x48 2 PVT-PVS 10.07.01.00011



発注データ スペアパーツ 10.07.01.00004

Typ	本数
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8 10.07.01.00014



発注データ ウェアパーツ 10.07.01.00004

Typ	本数
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8 10.07.01.00014

