




STF G3/4-IG N

真空フィルター VF/STF/STF-Dはすぐに使用可能な状態で納品されます。

スペアパーツ: 交換用フィルターエレメント
アクセサリ: 取付け用ブラケット



デザインデータ STF G3/4-IG N

技術資料

属性	価値
フィルター付きポアサイズ	3.0 µm
定格吸込流量	42.000 m³/h
接続	G3/4"-F
デザイン	スチールハウジング

デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L1	158.50 mm
グリップバーの長さ L2	5.50 mm
グリップバーの長さ L	88.50 mm
幅B1	59.00 mm
外径D	97.00 mm
スレッドG1	G3/4"-F
スレッドG2	G3/4-IG

Art.-Nr.: 10.07.01.00007



技術資料

属性	値
最大真空	-950 mbar
フィルター付きボアサイズ	3.0 µm
質量	0.500 kg
定格吸込流量	42.000 m³/h
接続	G3/4"-F
製品ファミリー	VF



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.01.00007



発注データ スペアパーツ 10.07.01.00007

Typ	本数
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG 10.07.01.00017



発注データ ウェアパーツ 10.07.01.00007

Typ	本数
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG 10.07.01.00017