



STF G1-1/4-IG N


真空フィルター VF/STF/STF-Dはすぐに使用可能な状態で納品されます。

スペアパーツ: 交換用フィルターエレメント
アクセサリ: 取付け用ブラケット

技術資料

属性	価値
フィルター付きポアサイズ	3.0 µm
定格吸込流量	96.000 m³/h
接続	G1-1/4-F
デザイン	スチールハウジング

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L1	191.00 mm
グリッパーの長さ L2	17.00 mm
グリッパーの長さ L	116.00 mm
幅B1	81.00 mm
外径D	136.00 mm
スレッドG1	G1-1/4"-F
スレッドG2	G1-1/4-F

デザインデータ STF G1-1/4-IG N

ダストフィルター STF G1-1/4-IG N



Art.-Nr.: 10.07.01.00008

技術資料

属性	価値
最大真空	-950 mbar
フィルター付きボアサイズ	3.0 µm
質量	1.000 kg
定格吸込流量	96.000 m³/h
接続	G1-1/4-F
製品ファミリー	VF

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.01.00008

発注データ スペアパーツ 10.07.01.00008

Typ	本数
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN 10.07.01.00018

発注データ ウェアパーツ 10.07.01.00008

Typ	本数
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN 10.07.01.00018