




STF G2-1/2-IG N

真空フィルター VF/STF/STF-Dはすぐに使用可能な状態で納品されます。

スペアパーツ: 交換用フィルターエレメント
アクセサリ: 取付け用ブラケット

技術資料

属性	価値
フィルター付きポアサイズ	3.0 µm
定格吸込流量	360.000 m³/h
接続	G2-1/2-F
デザイン	スチールハウジング



デザインデータ STF G2-1/2-IG N

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	490.00 mm
グリッパーの長さ L2	12.00 mm
グリッパーの長さ L	250.00 mm
幅B1	123.00 mm
外径D	200.00 mm
スレッドG1	G2-1/2"-F
スレッドG2	G2-1/2-F

Art.-Nr.: 10.07.01.00010



技術資料

属性	価値
最大真空	-950 mbar
フィルター付きポアサイズ	3.0 µm
質量	4.300 kg
定格吸込流量	360.000 m³/h
接続	G2-1/2-F
製品ファミリー	VF



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.01.00010



発注データ スペアパーツ 10.07.01.00010

Typ	本数
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG 10.07.01.00020

