

Art.-Nr.: 10.07.01.00120




VFT G1/4-IG 100

真空フィルター VFTはすぐに使用可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: フィルターエレメント (フィルターインサート)
 アクセサリ: ホルダー (フィルターホルダー)

技術資料

フィルター付きポアサイズ	100.0 µm
定格吸込流量	8.400 m ³ /h
接続	G1/4-F
デザイン	ショートフィルターインサート



デザインデータ VFT G1/4-IG 100

デザインデータ

グリップバーの長さ L	76.00 mm
高さ H1	50.00 mm
高さ H	60.00 mm
外径 D	48.00 mm
スレッド G1	G1/4"-F



Art.-Nr.: 10.07.01.00120

 技術資料

25°Cにおける過圧 (最大)	7.0 bar
50°Cにおける過圧 (最大)	5.0 bar
最大真空	-990 mbar
フィルター付きポアサイズ	100.0 µm
質量	47.00 g
定格吸込流量	8.400 m ³ /h
接続	G1/4-F
製品ファミリー	VFT

 発注データ スペアパーツ 10.07.01.00120

Typ		本数
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 100 25x37 A2 VFT-1/8+1/4	10.07.01.00132
フィルター用ホルダー	HTR-FIL 25 WI VFT1/8-1/2	10.07.01.00228
シーリング	DR 37-33x3 NBR	10.07.01.00154