

Art.-Nr.: 10.07.01.00122



VFT G3/8-IG 80

真空フィルター VFTはすぐに使用可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: フィルターエレメント (フィルターインサート)


アクセサリ: ホルダー (フィルターホルダー)

技術資料

属性	価値
フィルター付きポアサイズ	80.0 µm
定格吸込流量	14.700 m³/h
接続	G3/8-F
デザイン	ロングフィルター付きインサート

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	77.20 mm
高さ H1	88.00 mm
高さ H	101.00 mm
外径D	48.50 mm
スレッドG1	G3/8"-F



デザインデータ VFT G3/8-IG 80

Art.-Nr.: 10.07.01.00122



技術資料

属性	値
25°Cにおける過圧（最大	7.0 bar
50°Cにおける過圧（最大	5.0 bar
最大真空	-990 mbar
フィルター付きポアサイズ	80.0 µm
質量	79.00 g
定格吸込流量	14.700 m³/h
接続	G3/8-F
製品ファミリー	VFT



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.01.00122



発注データ スペアパーツ 10.07.01.00122

Typ		本数
フィルターエレメント（丸型）	FILT-EINS 80 25x71 PE VFT-3/8-1/2	10.07.01.00143
フィルター用ホルダー	HTR-FIL 25 WI VFT1/8-1/2	10.07.01.00228
シーリング	DR 37-33x3 NBR	10.07.01.00154

