



VFT G3/4-IG 80


Vakum filtresi VFT bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki)

Mevcut aksesuarlar: filtre tutucu

Teknik veriler

Attribute	Value
Filtre gözenek boyutu	80.0 µm
Nominal akış hızı	36.000 m³/h
Bağlantı	G3/4"-F
Şekil	Uzun filtre eki



Tasarım verileri VFT G3/4-IG 80

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	90.50 mm
Yükseklik H1	118.00 mm
Yükseklik H	136.50 mm
Dış çap D	75.00 mm
Dış G1	G3/4"-F

Vakumlu kap filtresi
VFT G3/4-IG 80



Art.-Nr.: 10.07.01.00128



Teknik veriler

Attribute	Value
25° C'de aşırı basınç (maks.)	7.0 bar
50° C'de aşırı basınç (maks.)	5.0 bar
Maks. vakum	-990 mbar
Filtre gözenek boyutu	80.0 µm
Ağırlık	164.0 g
Nominal akış hızı	36.000 m³/h
Bağlantı	G3/4" -F
Ürün ailesi	VFT



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.01.00128



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.07.01.00128

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 80 39x89 PE VFT-3/4 10.07.01.00145
Filtre tutucu	HTR-FIL 25 WI VFT3/4 10.07.01.00229
Sızdırmazlık elemanı	DR 57-51x3.2 NBR 10.07.01.00155



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00128