

インラインフィルター
VFI CN6/4 50

Art.-Nr.: 10.07.01.00241




VFI CN6/4 50

インラインフィルター VFIはすぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: フィルターカートリッジ (フィルターインサート)

技術資料

属性	値
フィルター付きポアサイズ	50.0 μm
接続	接続ホース径: 外径 $\Phi 6\text{ mm}$ 、固定用 キャップ付き



デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L	61.00 mm
外径 D	16.00 mm
内径 d	6.00 mm

デザインデータ VFI CN6/4 50



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.01.00241

オンラインフィルター VFI CN6/4 50



Art.-Nr.: 10.07.01.00241

技術資料

属性	値
25°Cにおける過圧 (最大)	7.0 bar
50°Cにおける過圧 (最大)	5.0 bar
最大真空	-990 mbar
フィルター付きポアサイズ	50.0 µm
質量	6.00 g
定格吸込流量	1.920 m³/h
接続	接続ホース径: 外径 Φ6 mm、固定用キャップ付き
製品ファミリー	VFI

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.01.00241

発注データ アクセサリ 10.07.01.00241

Typ	本数
フィルターエレメント (丸型) FILT-EINS 50 10x21 VFI	10.07.01.00244

発注データ スペアパーツ 10.07.01.00241

Typ	本数
フィルターエレメント (丸型) FILT-EINS 50 10x21 VFI	10.07.01.00244

