

ダストフィルター

## STF 60 P 4.5 SSD

Art.-Nr.: 10.07.01.00259




STF 60 P 4.5 SSD

真空フィルター VF/STF/STF-Dはすぐに使用可能な状態で納品されます。

スペアパーツ: 交換用フィルターエレメント  
アクセサリ: 取付け用ブラケット

### 技術資料

フィルター付きポアサイズ	3.0 µm
定格吸込流量	270.000 m <sup>3</sup> /h
接続	Ø60 mm
デザイン	ピクロンハウジング
追加装備	ホースクランプ SSD



デザインデータ STF 60 P 4.5 SSD

### デザインデータ

グリッパーの長さ L1	658.00 mm
グリッパーの長さ L2	304.00 mm
グリッパーの長さ L	355.00 mm
幅B1	221.00 mm
幅B2	112.00 mm
高さ H	218.00 mm
外径 D1	198.0 mm
外径 D2	60.0 mm
外径D	170.00 mm
内径d	8.50 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	192.0 mm
D3	60.0 mm



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00259](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00259)

ダストフィルター  
**STF 60 P 4.5 SSD**



Art.-Nr.: 10.07.01.00259

 技術資料

最大真空	-500 mbar
フィルター付きポアサイズ	3.0 µm
質量	2.000 kg
定格吸込流量	270.000 m³/h
接続	Ø60 mm
製品ファミリー	VF

 発注データ スペアパーツ 10.07.01.00259

Typ		本数
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 124x320 PAP STF-Picl-4.5	10.07.01.00060