

ダストフィルター STF 75 P 8.0 SSD



Art.-Nr.: 10.07.01.00263



STF 75 P 8.0 SSD

真空フィルター VF/STF/STF-Dはすぐに使用可能な状態で納品されます。


スペアパーツ: 交換用フィルターエレメント
アクセサリ: 取付け用ブラケット

技術資料

属性	価値
フィルター付きボアサイズ	3.0 µm
定格吸込流量	480.000 m³/h
接続	Ø75 mm
デザイン	ピクロンハウジング
追加装備	ホースクランプ SSD

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	579.00 mm
グリッパーの長さ L2	359.00 mm
グリッパーの長さ L	439.00 mm
幅B1	300.00 mm
幅B2	168.00 mm
高さ H	250.60 mm
外径 D1	240.0 mm
外径 D2	75.0 mm
外径D	228.00 mm
内径d	8.50 mm



デザインデータ STF 75 P 8.0 SSD



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.01.00263

ダストフィルター STF 75 P 8.0 SSD



Art.-Nr.: 10.07.01.00263

技術資料

属性	値
最大真空	-500 mbar
フィルター付きボアサイズ	3.0 µm
質量	2.600 kg
定格吸込流量	480.000 m³/h
接続	Ø75 mm
製品ファミリー	VF

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.01.00263

スペアパーツの注文データ 10.07.01.00263

Typ	製品コード
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8
	10.07.01.00079