

Art.-Nr.: 10.07.01.00328




技術資料

フィルター付きポアサイズ	50.0 µm
接続	外径φ6 mmホース

VFI 6/4 50

インラインフィルター VFIはすぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: フィルターカートリッジ (フィルターインサート)




デザインデータ

グリップの長さ L	69.00 mm
外径 D	25.00 mm
内径 d	6.00 mm

デザインデータ VFI 6/4 50



Art.-Nr.: 10.07.01.00328

 技術資料

25°Cにおける過圧 (最大)	7.0 bar
50°Cにおける過圧 (最大)	5.0 bar
最大真空	-990 mbar
フィルター付きポアサイズ	50.0 µm
質量	16.50 g
定格吸込流量	3.960 m ³ /h
接続	外径Φ6 mmホース
製品ファミリー	VFI

 発注データ アクセサリ 10.07.01.00328

Typ		本数
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 50 16x23 VFI	10.07.01.00248

 発注データ スペアパーツ 10.07.01.00328

Typ		本数
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 50 16x23 VFI	10.07.01.00248

 発注データ ウェアパーツ 10.07.01.00328

Typ		本数
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 50 16x23 VFI	10.07.01.00248