



VFI 4/2 50

Inline filtre VFI, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.


Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki)

Teknik veriler

Attribute	Value
Filtre gözenek boyutu	50.0 µm
Bağlantı	Hortum 4/2

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	55.00 mm
Dış çap D	17.00 mm
İç çap d	4.00 mm



Tasarım verileri VFI 4/2 50



Art.-Nr.: 10.07.01.00329

**Teknik veriler**

Attribute	Value
25° C'de aşırı basınç (maks.)	7.0 bar
50° C'de aşırı basınç (maks.)	5.0 bar
Maks. vakum	-990 mbar
Filtre gözenek boyutu	50.0 µm
Ağırlık	6.3 g
Nominal akış hızı	1.920 m³/h
Bağlantı	Hortum 4/2
Ürün ailesi	VFI

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.01.00329**Veri aksesuarları sipariş edin 10.07.01.00329**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 50 10x21 VFI 10.07.01.00244

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.07.01.00329**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 50 10x21 VFI 10.07.01.00244

