




Données techniques

Attribut	Valeur
Épaisseur des pores du filtre	50,0 µm
Connexion	Flexible 4/2

VFI 4/2 50

Le filtre en ligne VFI est livré prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange (élément filtrant)



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	55,00 mm
Diamètre extérieur D	17,00 mm
Diamètre intérieur d	4,00 mm

Données de construction VFI 4/2 50



Art.-Nr.: 10.07.01.00329

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Surpression (max.) à 25° C	7,0 bar
Surpression (max.) à 50° C	5,0 bar
Vide max.	-990 mbar
Épaisseur des pores du filtre	50,0 µm
Poids propre	6,30 g
Volume de flux nominal	1,920 m³/h
Connexion	Flexible 4/2
Famille de produits	VFI

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.01.00329

**Données de commande accessoires 10.07.01.00329**

Typ		Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 50 10x21 VFI	10.07.01.00244

**Données de commande pièce de rechange 10.07.01.00329**

Typ		Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 50 10x21 VFI	10.07.01.00244

