

Filtro de vacío (en línea)

VFI 4/2 50



Art.-Nr.: 10.07.01.00329




Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño de los poros del filtro	50,0 µm
Conexión	Tubo flex. 4/2

VFI 4/2 50

El filtro en línea VFI se suministra como producto listo para su conexión.

Repuestos disponibles: cartucho de filtro (filtro)



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	55,00 mm
Diámetro exterior D	17,00 mm
Diámetro interior d	4,00 mm

Datos de diseño VFI 4/2 50



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00329

Art.-Nr.: 10.07.01.00329

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Sobrepresión (máx.) a 25° C	7,0 bar
Sobrepresión (máx.) a 50° C	5,0 bar
Vacío máx.	-990 mbar
Tamaño de los poros del filtro	50,0 µm
Peso	6,3 g
Flujo nominal	1,920 m³/h
Conexión	Tubo flex. 4/2
Familia de productos	VFI

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.01.00329

**Pedir accesorios de datos 10.07.01.00329**

Typ	n
Filtro (redondo)	FILT-EINS 50 10x21 VFI 10.07.01.00244

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.07.01.00329**

Typ	n
Filtro (redondo)	FILT-EINS 50 10x21 VFI 10.07.01.00244

