




VFI 4/2 50

Il filtro in linea VFI viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia di ricambio (cartuccia filtro)



Dati di costruzione VFI 4/2 50

Dati tecnici

Attributo	Valore
Misura dei pori del filtro	50,0 µm
Connessione	Tubo fless. 4/2

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	55,00 mm
Diametro esterno D	17,00 mm
Diametro interno d	4,00 mm

Art.-Nr.: 10.07.01.00329

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Sovrapressione (max.) a 25° C	7,0 bar
Sovrapressione (max.) a 50° C	5,0 bar
Vuoto max.	-990 mbar
Misura dei pori del filtro	50,0 µm
Peso	6,3 g
Portata nominale	1,920 m³/h
Connessione	Tubo fless. 4/2
Famiglia di prodotti	VFI

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.01.00329

**Ordinare gli accessori dati 10.07.01.00329**

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 50 10x21 VFI	10.07.01.00244

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.07.01.00329**

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 50 10x21 VFI	10.07.01.00244

