




技術資料

フィルター付きポアサイズ	50.0 µm
接続	ホース4/2

VFI 4/2 50

インラインフィルター VFIはすぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: フィルターカートリッジ (フィルターインサート)




デザインデータ

グリッパーの長さ L	55.00 mm
外径 D	17.00 mm
内径 d	4.00 mm

デザインデータ VFI 4/2 50



Art.-Nr.: 10.07.01.00329

 技術資料

25°Cにおける過圧 (最大)	7.0 bar
50°Cにおける過圧 (最大)	5.0 bar
最大真空	-990 mbar
フィルター付きポアサイズ	50.0 µm
質量	6.30 g
定格吸込流量	1.920 m³/h
接続	ホース4/2
製品ファミリー	VFI

 発注データ アクセサリ 10.07.01.00329

Typ		本数
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 50 10x21 VFI	10.07.01.00244

 発注データ スペアパーツ 10.07.01.00329

Typ		本数
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 50 10x21 VFI	10.07.01.00244