



STF 40 P 4.5 SSD


真空フィルター VF/STF/STF-Dはすぐに使用可能な状態で納品されます。

スペアパーツ: 交換用フィルターエレメント
アクセサリ: 取付け用ブラケット

技術資料

属性	価値
フィルター付きポアサイズ	3.0 µm
定格吸込流量	270.000 m³/h
接続	Ø40 mm
デザイン	ピクロンハウジング
追加装備	ホースクランプ SSD

デザインデータ



属性	価値
グリップバーの長さ L1	658.00 mm
グリップバーの長さ L2	304.00 mm
グリップバーの長さ L	355.00 mm
幅B1	221.00 mm
幅B2	112.00 mm
高さ H	218.00 mm
外径 D1	198.0 mm
外径 D2	40.0 mm
外径D	170.00 mm
内径d	8.50 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	192.0 mm
D3	40.0 mm

デザインデータ STF 40 P 4.5 SSD

ダストフィルター

STF 40 P 4.5 SSD



Art.-Nr.: 10.07.01.00398



技術資料

属性	値
最大真空	-500 mbar
フィルター付きポアサイズ	3.0 µm
質量	2.000 kg
定格吸込流量	270.000 m³/h
接続	Ø40 mm
製品ファミリー	VF



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.01.00398



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.01.00398