

Manómetro de vacío

VAM 40 V DR BAR


Art.-Nr.: 10.07.02.00035



VAM 40 V DR BAR

El manómetro VAM se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: válvula limitadora de presión



Datos de diseño VAM 40 V DR BAR

Datos técnicos

Atributo	Valor
Manómetros de forma	Con junta anular
Margen de medición [bar]	-1,00 ... 0,00 bar
Diámetro exterior D	40,00 mm
Conexión de vacío con	G1/8"-MA Escala BAR

Datos de diseño

Atributo	Valor
Anchura B1	40,00 mm
Anchura B	30,00 mm
Diámetro exterior D	40,00 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Longitud de rosca LG1	8,5 mm
Tamaño de la llave SW1	12,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.02.00035

1

VAM 40 V DR BAR

Art.-Nr.: 10.07.02.00035



Datos técnicos

Atributo	Valor
Presión operativa	-1...0 bar
Peso	79,00 g
Manómetros de forma	Con junta anular
Margen de medición [bar]	-1,00 ... 0,00 bar
Familia de productos	VAM

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente para un uso adecuado del producto: No aplicar aire comprimido y no se puede combinar con eyectores con función de soplado. Para aplicaciones en el rango de presión positiva, utilice los manómetros de vacío VAM-D.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.02.00035



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.02.00035